



EB210

Bezprzewodowa mini polerka
rotacyjna i dual action





Szybkozmienne głowice

W zestawie 6 głowic roboczych: 3 rotacyjne i 3 mimośrodowe.
Dzięki systemowi szybkiej zmiany głowicy użytkownik może błyskawicznie dostosować maszynę do swoich potrzeb.

Mimośrodowe głowice polerskie



Mimośrodowa głowica szlifierska/ polerska, skok 3 mm (DA3)	
Skok	3 mm
Prędkość	3000-8000 obr/ min
Gwint	1/4"-20
Talerz oporowy	31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm
Zastosowanie	Szlifowanie: krążki ściernie 32 mm/ 76 mm; Polerowanie: gąbka/ futro/ mikrofibra



Mimośrodowa głowica szlifierska/ polerska, skok 5 mm (DA5)	
Skok	5 mm
Prędkość	3000-8000 obr/ min
Gwint	1/4"-20
Talerz oporowy	31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm
Zastosowanie	Szlifowanie: krążki ściernie 32 mm/ 76 mm; Polerowanie: gąbka/ futro/ mikrofibra



Mimośrodowa głowica polerska, skok 12 mm (DA12)	
Skok	12 mm
Prędkość	3000-8000 obr/ min
Gwint	1/4"-20
Talerz oporowy	31 mm, 48 mm, 62 mm
Zastosowanie	Polerowanie: gąbka/ futro/ mikrofibra

Rotacyjne głowice polerskie



Rotacyjna głowica polerska o wysokim momencie obrotowym (RO-L)	
Prędkość	700-1800 obr/ min
Złącze	Gwint 1/4"-20; Szybka zmiana
Talerz oporowy	31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm
Zastosowanie	Intensywne polerowanie: gąbka/ futro/ stożek polerski



Rotacyjna głowica polerska o wysokim momencie obrotowym (RO-L2)	
Prędkość	700-1800 obr/ min
Gwint	1/4"-20
Talerz oporowy	31 mm, 48 mm, 62 mm, 74 mm
Zastosowanie	Intensywne polerowanie: gąbka/ futro




Rotacyjna głowica polerska wysokoobrotowa (RO-H)	
Prędkość	3000-8000 obr/ min
Gwint	1/4"-20
Talerz oporowy	15 mm, 31 mm
Zastosowanie	Polerowanie małych powierzchni: gąbka/ stożek polerski z przedłużką 40 mm lub 80 mm

Szybkozmienne talerze oporowe


Opatentowany system szybkiej zmiany ShineMate jest stosowany w rotacyjnej głowicy polerskiej o wysokim momencie obrotowym (RO-L), aby umożliwić szybką wymianę bez użycia narzędzi.

Talerze oporowe z gwintem 1/4"-20

Mają zastosowanie do wszystkich głowic mimośrodowych, rotacyjnych głowic o wysokim momencie obrotowym (RO-L i RO-L2).



12-1 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 31 mm 12-3 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 62 mm
12-2 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 48 mm 12-4 Szybkozmienny talerz oporowy Ø 74 mm



13-1 Gwintowany talerz oporowy Ø 31 mm 13-3 Gwintowany talerz oporowy Ø 62 mm
13-2 Gwintowany talerz oporowy Ø 48 mm 13-4 Gwintowany talerz oporowy Ø 74 mm

Talerze oporowe z gwintem 1/4"-20


Używane do wysokoobrotowej głowicy polerskiej (RO-H).

Adapter wału wyjściowego

Używany tylko do rotacyjnych głowic polerskich o wysokim momencie obrotowym. Rodzaj adapteru należy dostosować do rodzaju talerza oporowego.



14-1 Gwintowany talerz oporowy Ø 15 mm
14-2 Gwintowany talerz oporowy Ø 31 mm



15-1 Adapter szybkozmienny
15-2 Adapter gwintowany



Dane techniczne

Model	EB210
Napięcie wejściowe	10.8 VDC
Skok	3 mm, 5 mm, 12 mm
Prędkość:	
- głowica rotacyjna	700-1800 obr./ min
- głowica mimośrodowa	3000-8000 obr./ min
Talerz oporowy	31, 48, 62 mm (1,25", 2", 2,5") max. 74 mm (3")
Pad polerski	44-78 mm (1.7"-3") max. 80 mm (3.1")
Pojemność baterii	2,5 Ah/ 5,0 Ah
Czas ładowania	50 min/ 100 min

Wymiary

Polerka (bez akcesoriów)	231 x 57 x 61,5 mm
Ładowarka BC122	182 x 138 x 66 mm

Waga

Polerka (bez akcesoriów)	625 g
Bateria B1225A (2.5 Ah)	178 g
Bateria B1250A (5.0 Ah)	360 g
Rotacyjna głowica polerska o wysokim momencie obrotowym:	
- adapter szybkoobrotowy	196 g
- adapter gwintowany	157 g
Rotacyjna głowica wysokoobrotowa	148 g
Mimośrodowa głowica, skok 5 mm	137 g
Mimośrodowa głowica, skok 12 mm	166 g

Dystrybutor w Polsce:



Mastik Group
ul. Janygowiec 8A
43-227 Miedźna

+48 573 900 068
info@mastik.com
www.mastik.com

Odkryj więcej:

