


# DIAMOND CUT 3000



Tento produkt je súčasťou **REFINISH**



**INGENIOUS  
CAR CARE**

Products for professionals

## Popis:

Cartec Diamond Cut 3000 je leštiaca pasta s výnimočnou rezacou silou, čo z nej robí ideálnu voľbu pre tvrdé a odolné laky. Rýchlo a ľahko odstraňuje hlboké škrabance, brúsne stopy (P1200 a hrubšie), prestriek, pomarančovú kôru, prach, stekance a zatečený lak. Navyše je vysoko účinná aj na nových lakovaných povrchoch.

## Výhody produktu:

- ✓ Rýchly a hlboký rez
- ✓ Úspora času
- ✓ Jednoduché zotretie
- ✓ Okamžitý vysoký lesk
- ✓ Bez silikónov, amoniaku a plniv
- ✓ Vysoká účinnosť na čerstvom laku

## Použitie:

Cartec Diamond Cut 3000 je vhodná na odstránenie brúsnych stôp (P1200 a hrubšie), hlbokých škrabancov, prestriekov, pomarančovej kôry, prachu, stekancov a zatečeného laku.

## Návod na použitie:

1. Určite pracovnú plochu v šírke ramien a šesťnásobku plochy leštiaceho kotúča.
2. Naneste 3 bodky vo veľkosti hrášku (pre Ø125 mm) prípravku Cartec Diamond Cut 3000 na leštiaci kotúč.
3.
  - Rotary (rotačná leštička): použite zelený kotúč Cartec pre rotačné stroje (RF2110 pre Ø125 mm). Rozotrite produkt pri najnižších otáčkach a postupne zvýšte rýchlosť na 1200 - 1500 rpm.
  - Dual Action (excentrická leštička): použite zelený kotúč Cartec pre DA stroje (RF2116 pre Ø125 mm). Rozotrite produkt pri najnižších otáčkach a postupne zvýšte rýchlosť na 3500 - 4800 rpm.
4. Pracujte po sekciách s rovnomerným prítlakom. Pokračujte, kým nebudú škrabance odstránené.
5. Povrch dôkladne očistite zelenou mikrovláknovou utierkou Cartec (RF2203C), aby ste odstránili všetky zvyšky leštiacej pasty.

## Tipy & Triky:

- ✓ Použite Cartec Panel Spray (REFLSP) na dôkladné odmastenie povrchu, odstránenie zvyškov leštiacej pasty a kontrolu skutočného stavu laku.
- ✓ Pri použití rotačnej leštičky neleštíte príliš dlho na jednom mieste, aby ste zabránili prehriatiu laku.
- ✓ Na jednoduchšie odstránenie vážnejších nedokonalostí alebo rôznych problémov s čírym lakom začnite použitím jemnozrnných brúsnych kotúčov. Tento jednoduchý krok vám môže pomôcť pracovať efektívnejšie.
- ✓ Použite penový brúsny kotúč so zrnitosťou 3000 počas procesu jemného brúsenia na skrátenie času potrebného na leštenie.

## Povinné položky:



3096/40  
3096/60



Naskenujte alebo kliknite sem pre prehľad všetkých kompatibilných leštiacich kotúčov



RF2203

## Kódy položiek:

KÓD POLOŽKY	OBSAH
REFL30-015	150 gr
REFL30-05	500 gr
REFL30-1	1 kg