

RAPID CUT 4000



Coarse



Body Shop
Safe

Tento produkt je súčasťou **REFINISH**



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals



Popis:

Cartec Rapid Cut 4000 si ľahko poradí s náročnou renováciou laku. Ideálny na oživenie zvetraného a poškodeného laku – účinne odstraňuje hlboké škrabance, stopy po brúsení (od P1500 vyššie) a ďalšie nedokonalosti. Vďaka jednoduchej aplikácii zaručuje hladkú renováciu povrchu a pôsobivé výsledky bez námahy. Skvelý produkt pre detailerov aj lakovne.

Výhody produktu:

- ✓ Rýchle a hlboké brúsenie
- ✓ Plynulý a jednoduchý výkon pri práci
- ✓ Nízka prašnosť
- ✓ Úspora času
- ✓ Jednoduché doleštenie
- ✓ Okamžitý vysoký lesk
- ✓ Bez silikónov, amoniaku a výplní

Použitie:

Cartec Rapid Cut 4000 je ideálny pre detailerov aj lakovne. Profesionálne odstraňuje hlboké škrabance, stopy po brúsení (P1500 a viac) a rôzne nedokonalosti. Obnovuje pôvodný vzhľad laku a zároveň zlepšuje jeho celkový vzhľad.

Návod na použitie:

1. Určite pracovnú plochu v šírke ramien a šesťnásobok plochy leštiaceho kotúča.
2. Naneste 6 kvapiek vo veľkosti hrášku (pre $\varnothing 125$ mm) Cartec Rapid Cut 4000 na leštiaci kotúč.
3.
 - Rotačná leštička: Rozotrite produkt na najnižšom stupni a zvýšte otáčky na 1200–1500 RPM.
 - Excentrická leštička: Rozotrite produkt na najnižšom stupni a zvýšte otáčky na 3500–4800 RPM.
4. Pracujte po sekciách rovnomerným tlakom. Pokračujte, kým nie sú škrabance odstránené a nedosiahnete požadovaný finiš.
5. Povrch dôkladne vyleštíte jemným tlakom pomocou Cartec mikrovláknovej utierky Orange (RF2217C) do vysokého lesku a odstráňte zvyšky pasty.

Tipy a triky:

- ✓ Zvážte použitie Cartec Panel Spray (REFLSP) na dôkladné odmastenie povrchu, odstránenie zvyškov leštiacej pasty a celkové zhodnotenie stavu laku.
- ✓ Pri použití rotačnej leštičky sa vyhnite lešteniu na jednom mieste príliš dlho, aby nedošlo k prehriatiu laku.
- ✓ Pri použití excentrickej leštičky dbajte na to, aby sa kotúč počas práce stále otáčal.
- ✓ Na skrátenie času leštenia použite penový kotúč so zrnitosťou 3000 v rámci procesu jemného brúsenia.

Povinné položky:



3096/40
3096/60



Naskenujte alebo kliknite sem pre prehľad všetkých kompatibilných leštiacich kotúčov



RF2217

Kódy položiek:

KÓD POLOŽKY	OBSAH
REFL40-015	150 gr
REFL40-05	500 gr
REFL40-1	1 kg